

CERMISAFE SECBAND-20/C

RUBAN AUTOCOLLANT DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES



DESCRIPTION

CERMISAFE SECBAND-20/C est une bande anti-coupure, auto-adhésive, à double tissage, destinée à sécuriser l'étanchéité des pièces intérieures, lors de la découpe et de la rénovation des joints en silicone.

AVANTAGES

- Excellente résistance aux coupures
- Autocollant
- Très résistant à la déchirure
- Tissu doublé

DOMAINE D'EMPLOI

DESTINATION

- Pour une protection fiable, longue durée de l'étanchéité lors de la découpe et de la rénovation des joints de dilatation et de raccordement en silicone
- Convient pour les raccordements mur/mur et mur/sol
- Tous locaux intérieurs humides privés ou collectifs
- À appliquer en combinaison avec une bande d'étanchéité CERMISAFE BAND ou CERMISAFE BANDPRO

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



Contrôle
du support



Température
de mise
en œuvre

PRÉPARATION DES SUPPORTS

La bande d'étanchéité CERMISAFE BAND ou CERMISAFE BANDPRO appliquée précédemment, doit être propre, cohésive, dépoussiérée, ne ressant pas l'humidité et exempt de matériaux faiblement adhérents.

APPLICATION

Dérouler le CERMISAFE SECBAND-20/C et le découper à l'aide d'un cutter ou de ciseaux.

Une fois l'étanchéité complètement durcie, appliquer le CERMISAFE SECBAND-20/C sans plis aux emplacements des futurs joints de dilatation.

Retirer le film protecteur et coller le CERMISAFE SECBAND-20/C sur la bande d'étanchéité CERMISAFE BAND ou CERMISAFE BANDPRO préalablement appliquée.

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Tissu doublé en polyamide et aramide de haute qualité

Couleur	Jaune pâle
Caractéristique	Autocollant
Longueur	20 m
Largeur totale	40 mm
Largeur de la protection anticoupure	32 mm
Épaisseur totale	1,1 mm
Épaisseurs ans feuille de protection	0,95 mm
Résistance à la température	von -5°C bis +60°C
Résistance aux coupures (EN 388)	Satisfaisante

CONDITIONNEMENT

Un rouleau de 20 m / carton

STOCKAGE & CONSERVATION

Sans limite de conservation.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ce produit ne nécessite pas de fiche de données de sécurité selon les normes en vigueur (Reg. 1906/2007/CE - REACH).
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale



MISE EN ŒUVRE



Une fois l'étanchéité complètement durcie, appliquer le CERMISAFE SECBAND-20/C sans plis aux emplacements des futurs joints de dilatation.



Dérouler, puis découper le CERMISAFE SECBAND-20/C à l'aide d'un cutter ou de ciseaux à la longueur nécessaire.



Commencer à retirer le film protecteur du CERMISAFE SECBAND-20/C.



Coller le CERMISAFE-SECBAND 20/C sur la bande d'étanchéité CERMISAFE BAND ou CERMISAFE BANDPRO préalablement appliquée.



Fixer le CERMISAFE-SECBAND 20/C au mur. Ne pas créer de chevauchement du ruban de protection.



Votre étanchéité étant protégée, vous pouvez poser le carrelage à l'aide d'un mortier colle de la gamme Cermix.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au + 41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l'entreprise de pose.